fiche produit

article n° 46.030.0151.4

distributeur RST16I2B 3P1 FGVGL BR

RST® MINI distributeur, connexion parallèle, avec option de montage, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact marron



article n°	46.030.0151.4
EAN	4049088344794
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	16 A
tension nominal	50 V / 120 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	3
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	marron
couleur du boîtier séparé (uniquement pour les versions modulaires)	noir
Marquage de pôle	1, 2
	8002

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	3
type de fixation	oui
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
type de distributeur	répartiteur compact

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	1,634 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	159,6 mm
largeur	104 mm
hauteur	57,2 mm