fiche produit

article n° 46.031.4454.0

connecteur RST16I3/2S B1 ZT4 GL

RST® MINI connecteur, droit, nombre de pôles 2, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 7,1 - 13 mm, couleur de codage / insert de contact gris clair



article n°	46.031.4454.0
EAN	4049088579509
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	les raccords à vis de tous les RST® conviennent au raccordement de conducteurs non préparés (sans embouts) conformément à la norme EN 60999-1.

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impultion	4 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	3
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	gris clair
Marquage de pôle	L, N
couleur du boîtier avec décharge de traction	gris clair
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	7035

données de connexion

diamètre du câble max.	13 mm
diamètre du câble min.	7,1 mm
section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,25 mm²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,25 mm²
terminaison par pôle	1
longueur de dégainage	25 mm
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,132 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	74 mm
largeur	24 mm
hauteur	24 mm

accessoires

article n°	type	description
06.563.8653.0	bouchon pour connecteur femelle GL	RST16i3/2 bouchon pour connecteur femelle gris clair
06.563.8753.0	bouchon pour connecteur femelle GL	RST16i3/2 bouchon pour connecteur femelle avec attache gris clair

modules compatibles

article n°	type	description
46.032.5054.0	connexion de périphériques RST16I3/2S S1 M02 GL	RST® MINI connexion de périphériques, standard, droit, M16, nombre de pôles 2, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact gris clair
46.030.1254.0	distributeur RST16I2V 2P1 TGVG GL	RST® MINI distributeur, raccordement parallèle, avec option de montage sur 06.562.5853.0 / 06.562.5853.1, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact gris clair
46.032.4454.0	connecteur RST16I3/2S S1 ZT3 GL	RST® MINI connecteur, droit, nombre de pôles 2, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 7,1 - 13 mm, couleur de codage / insert de contact gris clair