
fiche produit

article n° 92.050.7353.0

distributeur GST18I5V 3P1 B V BL01

gesis® CLASSIC H-Distributor, avec possibilité de fixation au 07.413.6853.1/0, nombre de pôles 5, tension nominal 50 V, courant nominal 6 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact bleu clair



article n°	92.050.7353.0
EAN	4049088350917
unité de commande	20 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	6 A
tension nominal	50 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 6
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu clair
Marquage de pôle	1, 2, 3, 4, 5
	5012

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	3
type de fixation	oui
classe de protection (IP)	IP40
type de distributeur	H-Distributor

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,224 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent


dimensions


longueur	59 mm
largeur	57,4 mm
hauteur	40 mm

accessoires

article n°	type	description
07.413.6853.1	plaque de support GST18 VERTEILER SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	pièce de verrouillage GST18I5 BUCHSEN	

dessin technique





Teile-Nr./part-no.	Farbe/colour	Typ/type
92.050.7353.0	lichtblau/light blue	GST18I5V 3P1 B V BL01

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG. Additional data see CATALOG or eCATALOG.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020 010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020 010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von Sheet: of

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	16.06.2016	Ritter K.
geprüft checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 92.050.7353.0 13K

Index

Maßstab / Scale: 1:1

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol.. --- mm³ Ofl./Surf. --- mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: GST18I5V

Bennenung/Title: VERTEILER_H

distributor

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduct of distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.