
fiche produit

article n° 92.050.6953.0

distributeur GST18I5V 3P1 B V WS

gesis® CLASSIC H-Distributor, avec possibilité de fixation au 07.413.6853.1/0, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact blanc



article n°	92.050.6953.0
EAN	4049088350856
unité de commande	20 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 1
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	blanc
Marquage de pôle	3, N, PE, 2, 1
	9016

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	3
type de fixation	oui
classe de protection (IP)	IP40
type de distributeur	H-Distributor

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,222 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	59 mm
largeur	57,4 mm
hauteur	40 mm

accessoires


article n°	type	description
07.413.6853.1	plaque de support GST18 VERTEILER SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	pièce de verrouillage GST18I5 BUCHSEN	


dessin technique


© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential


B
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

D
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig









Teile-Nr. /part-no.	Typ /type	Farbe /colour
92.050.9653.0	GST18I5B3P1 B V WS	weiß ähnl. RAL 9003 /white sim. RAL 9003
92.050.9653.1	GST18I5B3P1 B V SW	schwarz ähnl. RAL 9005 /black sim. RAL 9005

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

	/	Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
	/	Farbe /colour:	gezeichnet drawn	03.11.2025	Göhl M.	T 92.050.6953.0 13K	a
	/	siehe Tabelle /see table	Maßstab / Scale 1:1	Elektronische Freigabe Electronic Release		Maße in mm / Dimensions are in mm	
	/	Vol. mm³	Ofl./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:			
	/			Type	Benennung/Title		
a	03.11.2025 /	wieland			VERTEILER_H		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet				/distributor H		
Änderung / Revision							