fiche produit

article n° 00.770.0304.6

câble plat 5G4MM² HF BL B2

gesis® NRG BASIC câble plat ; alimentation 5G4 ; 20 A ; 0,6/1 kV ; sans halogène Classe de feu : B2ca s1a d1 a1 ; couleur : bleu.



article n°	00.770.0304.6
EAN	4049088462726
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

données techniques

section nominale du conducteur	4 mm²
tension nominale U	1000 V
tension nominale U0	600 V
rayon de courbure, statique	100 mm
classe incendie	B2ca s1a d1 a1
catégorie du conducteur	classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs	5
isolation des conducteurs	PE
conducteur de protection	oui
blindage	non
matériau de la gaine	polyoléfine
couleur de gaine	bleu pastel
ignifugé	selon la norme DIN EN 60332-1-2
sans halogène EN 60754-12	oui
largeur de conduite approx.	24 mm
hauteur de conduite approx.	6,3 mm
température ambiante min.	-25 °C
température ambiante max.	90 °C
tension nominale U0	600 V
tension nominale U	1000 V

accessoires

article n°	type	description
F0.000.0051.9	outil de coupe podis/gesis	
05.562.3000.0	clip de câble Befestigungsschelle	
06.562.0653.0	pièce d'extrémité GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	
95.300.0600.0	outil de coupe GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	

99.681.0000.0	valise d'échantillon GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	

modules compatibles

article n°	type	description
06.562.0653.0	pièce d'extrémité GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	
92.050.1653.0	adaptateur câble plat GST18I5A S1 F7 PB	
92.051.5553.0	adaptateur câble plat GST18I5I B1H F7V PB	