fiche produit

article n° 00.770.0303.7

# câble plat 5G2,5MM² HF GN B2

gesis® NRG BASIC câble plat ; alimentation 5G2,5 ; 20 A ; 0,6/1 kV ; sans halogène Classe de feu : B2ca s1a d1 a1 ; couleur : vert.



| | |
|---|---|
| article n° | 00.770.0303.7 |
| EAN | 4049088462269 |
| unité de commande | 1 pièce(s) |

## certificats/approbations

## données techniques

**général**

| | |
|---|---|
| isolation des conducteurs | PE |
| repérage des conducteurs | couleur |
| nombre de conducteurs | 5 |
| ignifugé | selon la norme DIN EN 60332-1-2 |
| catégorie du conducteur | classe 6 - âme souple fil très fin |
| blindage | non |
| conducteur de protection | oui |
| largeur de conduite approx. | 24 mm |
| hauteur de conduite approx. | 6,3 mm |
| couleur de gaine | vert |
| matériau de la gaine | polyoléfine |
| classe incendie | B2ca s1a d1 a1 |

**données techniques**

| | |
|---|---|
| section nominale du conducteur | 2,5 mm² |
| tension nominale U | 1000 V |
| tension nominale U0 | 600 V |
| rayon de courbure, statique | 100 mm |
| classe incendie | B2ca s1a d1 a1 |
| catégorie du conducteur | classe 6 - âme souple fil très fin |
| nombre de conducteurs | 5 |
| isolation des conducteurs | PE |
| conducteur de protection | oui |
| blindage | non |
| matériau de la gaine | polyoléfine |
| couleur de gaine | vert |
| ignifugé | selon la norme DIN EN 60332-1-2 |

| | |
|---|---|
| sans halogène EN 60754-12 | oui |
| largeur de conduite approx. | 24 mm |
| hauteur de conduite approx. | 6,3 mm |
| température ambiante min. | -25 °C |
| température ambiante max. | 90 °C |
| tension nominale U0 | 600 V |
| tension nominale U | 1000 V |

**matériel**

| | |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| résistance au feu | 1,3 kWh/m |

## accessoires

| article n° | type | description |
|---|---|---|
| F0.000.0051.9 | outil de coupe podis/gesis | |
| 05.562.3000.0 | clip de câble Befestigungsschelle | |
| 06.562.0653.0 | pièce d'extrémité GESIS NRG 5x2,5+5x4MM² | |
| 95.300.0600.0 | outil de coupe GESIS NRG 5x2,5+5x4MM² | |
| 99.681.0000.0 | valise d'échantillon GESIS NRG 5x2,5+5x4MM² | |

## modules compatibles

| article n° | type | description |
|---|---|---|
| 92.050.1553.1 | adaptateur câble plat GST18I5A S1 F7 SW | |
| 92.031.5453.1 | adaptateur câble plat GST18I3I B1H F7V SW | |
| 92.051.5453.1 | adaptateur câble plat GST18I5I B1H F7V SW | |
| 06.562.0653.0 | pièce d'extrémité GESIS NRG 5x2,5+5x4MM² | |