Produktdatenblatt

Art. Nr. 83.040.1268.0

IP-Switch WIENET UMS 6-C-1G-4PoEP-1SFP-W

Unmanaged Switch mit 1 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), 4 Power over Ethernet und 1 SFP Port, schmale Bauform, Erweiterter Temperaturbereich



Art. Nr.	83.040.1268.0
EAN	4049088600975
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

c UL us LISTED

Technische Daten

Montageart	Hutschiene
Schutzart (IP)	IP30
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Managebar	nein
Ethernet	ja
Power over Ethernet	ja
Fast Ethernet	ja
Gigabit Ethernet	ja
Diagnose LEDs	Power/Linkstatus/Daten/Datenrate
10 Gigabit Ethernet	nein
10/100/1000 Mbps RJ45-Ports	1
100 Mbps SC-Ports	0
SFP_Ports	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
LED-Anzeige	PWR1, PWR2, P-Fail, PoE, LNK/ACT
Anschlussquerschnitt	0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12)
Abisolierlänge	8 mm

Technische Daten

Spannungsart	DC
Min. Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	75 °C
Lagertemperatur / Transport min.	-40 °C
Lagertemperatur / Transport max.	85 °C
Relative Feuchte min.	10 %
Relative Feuchte max.	95 %
Nettogewicht	450 g

Redundante Stromversorgung	2 Einspeisungen


Versorgungskreis

Spannungsart	DC
Betriebsspannung min.	48 V
Betriebsspannung max.	53 V
Eingangsspannung für PoE (802.3af)	53 V
Eingangsstrom, max.	2,5 A
Leistungsaufnahme max.	< 2 W

Abmessungen

Tiefe	95 mm
Breite	30 mm
Höhe	140 mm
Gewicht	450 g

Technische Zeichnung



Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2021	Tag/ Date	Name
	gezeichnet drawn	22.02.	Koetzner
Maßstab/Scale	Elektronische Freigabe Electronic Release		

Zeichnung Nr./ Drawing No.
83.040.1268.0 01K
Maße in mm/Dimensions are in mm

Datei/ File: 047371__01K.DCD
Ersatz für/ Replacement for:

Index / Änderung/ Revision	Datum/ Blatt Date/ Sheet	
wieland www.wieland-electric.com	Type	Benennung/ Title Teilespezifikation / Component specification WIENET IP SWITCH UMS 6-C-1G-4PoE-1SFP-W

83__040__1268__0__01K__1 CADW5014 Koetzner 2021-02-26T13:19:11 1.000