Ficha técnica de producto

Artículo Nº 92.207.1003.0

# Cable de conexión GST18I4KSB- 15 10TR01

gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - extremo libre, número de polos 4, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Rojo tomate

| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 92.207.1003.0 |
| EAN | 4049088314704 |
| Unidad de embalaje | 50 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Corriente Asignada | 16 A |
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 2 |
| Resistencia de continuidad | 11,8 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Rojo tomate |
| Codificación del polo | 2, N, PE, 1 |
| Color de la capota | Negro |

**Tipo**

| | |
|---|---|
| Sección nominal | 1,5 mm² |
| Grado de protección (IP) | IP40 |
| Desforrado del conductor | 9 mm |
| Desforrado de manguera | 35 mm |
| Preparación del final del conductor | Punteras soldadas por ultrasonidos |
| Tipo de cableado | H05VV-F |
| Color del cable | Negro |
| Diámetro del cable máx. | 9,2 mm |
| Versión del cable | Hembra - extremo libre |
| Tipo de cableado | Cable de conexión |
| Tipo de conector en un extremo del cable | GST18i4 hembra |
| Tipo de conector en el otro extremo del cable | Extremo libre |

**Material**

| | |
|---|---|
| Superficie final | Zincado |
| Libre de halógenos | No |
| Temperatura contínua del cable | 60 °C |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Carga calorífica | 0,549 kWh/St |
| Certificación CPR | Eca |

**Dimensiones**

| | |
|---|---|
| Longitud total | 1 m |

## Accesorios

| Artículo Nº | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| 05.587.3156.0 | Bloqueo (G)ST18 WS | |
| 05.587.3156.1 | Bloqueo (G)ST18 SW | |
| 05.564.5353.0 | Tapón GST18I3/4/5 SW | |
| 05.564.5353.2 | Tapón GST18I3/4/5 WS | |
| 05.566.9153.0 | Tapón GST18I4 BUCHSEN | |

Dibujo técnico

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig







Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind untersagt, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: tomatenrot) exampel (colour: tomato red) | Typ type |
|---|---|---|---|
| 92.207.XX03.0 | XX in dm-Schritten | 92.207.1003.0 = 10dm/L= 1000mm | GST1814KSB- 15 10TR01 |
| U2.207.XX03.0 | XX in m-Schritten | U2.207.1203.0 = 12 m/L=12000mm | GST1814KSB- 15 X12TR01 |

**Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.**
**Additional data see CATALOG or eCatalog.**

**www.wieland-electric.com**
**eshop.wieland-electric.com**

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

| | | | 2015 | Tag/Date | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| Werkstoff/Material | | | gezeichnet drawn | 29.05. | Dütsch T. |
| | Maßstab/Scale | 1:1 | geprüft checked | - | - |
| | | | Normgepr. Stand. check | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 92.207.0503.0 01K — Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm² — Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: GST1814 KSB- 15 ...TR01

Benennung/Title: PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT_LEITUNG
Buchse/female - freies Ende/free end
Schraubanschluss/screw connection 250V 1,5qmm

92_207_0503.0_01K_1 CADW3027 Duetsch 2015-05-29T13:36:20 1.000

QU-MEE-01/14 -