
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its conents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use


Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

H07RN-F 3G2,5 SW GUMMI
schwarz/black




1 = braun/brown
2 = blau/blue
⏚ = gelb-grün/yellow-green

X
2:1



Y
2:1



Kodierung/coding C2
250/400V grün/green

Bestell-Nr. order-no.	L	Beispiel (Farbe: grün) exampel (colour: green)	Typ type
46.433.XX31.7	XX in dm-Schritten	46.433.1031.7 = 10dm/L = 1000mm	RST16I3KSBS 25 10GN07

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG.
Additional data see CATALOG or eCATALOG.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	21.05.2021	Dütsch T.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Ersatz für / Replacement for:

wieland

Type: RST16I3

Bennenung/Title:
KONFEKT. LEITUNG
Schraubanschluss ohne Drahtschutz
/screw-connection without wire protection

T | Zeichnung Nr. / Drawing No. 46.433.0031.7 13K | Index -

Maße in mm / Dimensions are in mm