
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (*) marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (*) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



Bedruckung/printing:


Metermarkierung 00000M-99999M
length marking every meter

alle 500mm/every 500mm:

WIELAND - gesis NRG BASIC +SIGNAL

5G4mm²+2x1,5mm²

LSOH fire class Yyy
Teilenummer/part number
0,6 / 1KV KSG ◁VDE-REG 8848▷ CE
Fertigungsdatum/manufacturing date KWJJ



Leitung/wire: 5x4mm²
Kupferleiter, blank, 0,15mm feindrähtig nach IEC60228 Klasse 6
copper wire, pure, 0,15mm fine stranded according to IEC60228 class 6
Bus: 2x1,5qmm
verzinnte Kupferlitze, flexibel gemäß VDE 0295, IEC 60228 Klasse 5
tinned copper wire, flexible according VDE 0295, IEC 60228 class 5

Teilenummer part number	Mantelfarbe colour	Brandschutzklasse Yyy fire protection classification Yyy	Bedruckungsfarbe colour of printing
00.710.1324.1	schwarz, RAL 9005	Eca	weiß

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	08.06.2021	Hollet

Maßstab / Scale: 2:1

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 00.710.1324.1 13K
Index: -

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm² Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland

Type: gesisNRG

Benennung/Title:

FLACHLEITUNG

gesis system 7-polig/7 poles
5G4qmm + 2x1,5qmm LSOH