Ficha técnica de producto

Artículo Nº 92.207.4000.0

Cable de conexión GST18I4KSBS 15 40TR01

gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 4, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 4 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Rojo tomate

Artículo Nº	92.207.4000.0
EAN	4049088314551
Unidad de embalaje	15 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V / 400 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Code 2
Resistencia de continuidad	46,4 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Rojo tomate
Codificación del polo	2, N, PE, 1
Color de la capota	Negro

Tipo

Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP40
Tipo de cableado	H05VV-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable máx.	9,2 mm
Versión del cable	Hembra - macho
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	GST18i4 hembra
Tipo de conector en el otro extremo del cable	Conector GST18i4

Material

Superficie final	Zincado
Libre de halógenos	No
Temperatura contínua del cable	60 °C

Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Carga calorífica	1,956 kWh/St
Certificación CPR	Eca

Dimensiones

Longitud total	4 m

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.587.3156.0	Bloqueo (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Bloqueo (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Tapón GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Tapón GST18I3/4/5 WS	
05.566.9153.0	Tapón GST18I4 BUCHSEN	

Dibujo técnico