product data sheet

item no. 83.040.1268.0

IP switch WIENET UMS 6-C-1G-4PoEP-1SFP-W

Unmanaged switch with 1 gigabit ethernet (10/100/1000 Mbit/s), 4 power over ethernet and 1 SFP port, narrow version, wide temperature



item no.	83.040.1268.0
EAN	4049088600975
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

c UL us LISTED

technical data

mounting method	DIN rail (top hat rail)
degree of protection (IP)	IP30
housing material	metal
manageable	no
ethernet	yes
power over Ethernet	yes
Fast Ethernet	yes
Gigabit Ethernet	yes
diagnostic LEDs	power/link status/data/data rate
10 gigabit Ethernet	no
number of ports 10/100/1000 Mbps RJ45	1
number of ports 100 Mbps SC	0
SFP ports	1
type of electric connection	screw connection
LED status indication	PWR1, PWR2, P-Fail, PoE, LNK/ACT
connector cross section	0.25mm²...2.5mm² (AWG26...AWG12)
wire strip length	8 mm

technical data

voltage type	DC
min. operating temperature	-40 °C
max. operation temperature	75 °C
storage temperature / transport min.	-40 °C
storage temperature / transport max.	85 °C
relative humidity min.	10 %
relative humidity max.	95 %
net weight	450 g

redundant power supply	2 power inputs


supply circuit

voltage type	DC
operating voltage min.	48 V
operating voltage max.	53 V
input voltage PoE (802.3af)	53 V
input current, max.	2.5 A
power consumption max.	< 2 W

dimensions

depth	95 mm
width	30 mm
height	140 mm
weight	450 g

technical drawing



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express autorization is prohibited.

Qu - PEE 12/92

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2021	Tag/ Date	Name
	gezeichnet drawn	22.02.	Koetzner
Maßstab/Scale	Elektronische Freigabe Electronic Release		

Zeichnung Nr./ Drawing No.
83.040.1268.0 01K
Maße in mm/Dimensions are in mm

Datei/ File: 047371__01K.DCD
Ersatz für/ Replacement for:

Index	Datum/ Blatt Date/ Sheet	Änderung/ Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type	Benennung/ Title
	Teilespezifikation / Component specification WIENET IP SWITCH UMS 6-C-1G-4PoE-1SFP-W

83__040__1268__0__01K__1 CADW5014 Koetzner 2021-02-26T13:19:11 1.000