fiche produit

article n° 99.591.0000.7

bouchon pour connecteur mâle SW



article n°	99.591.0000.7
EAN	4049088494185
unité de commande	100 pièce(s)


certificats/approbations

données techniques


données techniques

longueur	30 mm
largeur	30 mm
hauteur	17 mm
couleur	noir
type de construction	capot pour 6-/7-pôles
type de construction	avec protection contre les pertes, pour mâle

dessin technique



1:2



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	21.05.2018	Hollet F.
geprüft / checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 99.591.0000.7 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a	30.10.2018 /	

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RST20i6/7

Bennenung/Title:
VERSCHLUSS_FUER_STECKER
mit Verlierschutz
Cap for male connector with protection against loss

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.