Data sheet del prodotto

Nr. Art. Z7.282.2927.0

Ponte di collegamento isolato IVBWK 6 - 9



Nr. Art.	Z7.282.2927.0
EAN	4015573157064
Quantità per ordine	10 Pezzo

Certificati/Approvazioni

ATEX

Dati tecnici

Generale

Colore	giallo
Passo	7,95 mm
Numero di morsetti con ponti di parallelo	9
Tipo di montaggio	Avvitabile
Isolato	sì
Esecuzione	Ponte di parallelo

Disegno tecnico



Teile-Nr. part nr.	Pol-zahl poles	L	l	Typ type
Z7.282.22MM.0	2	13,35	7,95	IVB WK 6-2
Z7.282.23MM.0	3	21,3	15,9	IVB WK 6-3
Z7.282.24MM.0	4	29,25	23,85	IVB WK 6-4
Z7.282.25MM.0	5	37,2	31,8	IVB WK 6-5
Z7.282.26MM.0	6	45,15	39,75	IVB WK 6-6
Z7.282.27MM.0	7	53,1	47,7	IVB WK 6-7
Z7.282.28MM.0	8	61,05	55,65	IVB WK 6-8
Z7.282.29MM.0	9	69	63,6	IVB WK 6-9
Z7.282.30MM.0	10	76,95	71,55	IVB WK 6-10
Z7.282.31MM.0	11	84,9	79,5	IVB WK 6-11
Z7.282.32MM.0	12	92,85	87,45	IVB WK 6-12

MM	
27	Katalogteil catalogue part
97	spezielle Verpackung special packing

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschlaggebend sind nur für interne Zwecke gültig
Nur die gestrichelt gezeichneten Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
This document, as well as the information it contains, may not be reproduced, disclosed or used without our express written permission.

Freiheitstoleranz nach DIN | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | 1.Verwendung: - | Bl.: 1 von 1

Maßstab		2002	Tag	Name	Zeichnung Nr.		Index
/		Entworfen	07.03.	Treschan	T	Z7.282.2227.0 01K	
		Geprüft	-	-			
		Normgepr.	-	-	Ersatz für		
Datum / Blatt		Typ: IVB WK 6 -..		Benennung VERBINDUNGSSTEG jumper bar			
Änderung							

wieland
Elektrische Verbindungen

Z7282227001 CAM028 treschan 07.03.2002 14:19:33 1.000