Data sheet del prodotto

Nr. Art. Z7.282.5227.0

Ponte di collegamento isolato IVB WKFN 6- 2



Nr. Art.	Z7.282.5227.0
EAN	4015573932562
Quantità per ordine	10 Pezzo

Certificati/Approvazioni


PTB SEV-Ex

Dati tecnici

Generale

Colore	giallo
Passo	8,2 mm
Numero di morsetti con ponti di parallelo	2
Tipo di montaggio	ad innesto
Isolato	sì
Esecuzione	Ponte di parallelo
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione	sì
Protezione contro il contatto accidentale	sì

Disegno tecnico



	Teile-Nr. part-no.	Typ type	Polzahl pole	L L
	Z7.282.5227.0	IVB WKFN 6 - 2	2	14,7
*	Z7.282.5297.0	AB1RRNAL62	2	14,7
	Z7.282.5327.0	IVB WKFN 6 - 3	3	22,9
*	Z7.282.5397.0	AB1RRNAL63	3	22,9
	Z7.282.5427.0	IVB WKFN 6 - 4	4	31,1
*	Z7.282.5497.0	AB1RRNAL64	4	31,1
	Z7.282.5527.0	IVB WKFN 6 - 5	5	39,3
*	Z7.282.5597.0	AB1RRNAL65	5	39,3
	Z7.282.6027.0	IVB WKFN 6 -10	10	80,3

Ⓐ

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße / Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions / With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. / The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach QU-TOM-05/03 ist einzuhalten. / Conformity with Wieland document QU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material: siehe Zeichnung

2008

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	07.08.	Schmitt J.
geprüft / checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Maßstab/Scale: 2:1

Vol. mm³ Off./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

Zeichnung Nr./Drawing No.: T Z7.282.5227.0 01K

Index: a

Maße in mm/Dimensions are in mm

wieland Elektrische Verbindungen

Type: Typ siehe Tabelle

Benennung/Title: ISOL_VERB_STECKER

2-5 polig Rastermaß: 8,2mm Farbe: gelb für WKFN6
jumper bar 2-5 pole pitch: 8,2mm colour: yellow

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
a	30.11.2012/	

Z7282522701K_2 CADM2035 Schmitt 2012-11-30T10:07:57 1.000

QU-PEM-08/91b