Data sheet del prodotto

Nr. Art. Z7.283.2327.0

Ponte di collegamento isolato IVBWKN10 - 3



Nr. Art.	Z7.283.2327.0
EAN	4015573157262
Quantità per ordine	10 Pezzo

Certificati/Approvazioni

ATEX


Dati tecnici


Generale

Colore	giallo
Passo	10 mm
Numero di morsetti con ponti di parallelo	3
Tipo di montaggio	Avvitabile
Isolato	sì
Esecuzione	Ponte di parallelo

Disegno tecnico

Gezeichnete Ausführung
drawn version
Z7.283.2627.0





1:1

* spezielle Verpackung
special package

Teile-Nummer part number	Pole	Type	L	T
Z7.283.2227.0	2	IVB WKN10- 2	17,2	10
Z7.283.2297.0*				
Z7.283.2327.0	3	IVB WKN10- 3	27,2	20
Z7.283.2397.0*				
Z7.283.2427.0	4	IVB WKN10- 4	37,2	30
Z7.283.2497.0*				
Z7.283.2527.0	5	IVB WKN10- 5	47,2	40
Z7.283.2597.0*				
Z7.283.2627.0	6	IVB WKN10- 6	57,2	50
Z7.283.2697.0*				
Z7.283.2727.0	7	IVB WKN10- 7	67,2	60
Z7.283.2797.0*				
Z7.283.2827.0	8	IVB WKN10- 8	77,2	70
Z7.283.2897.0*				
Z7.283.2927.0	9	IVB WKN10- 9	87,2	80
Z7.283.2997.0*				
Z7.283.3027.0	10	IVB WKN10-10	97,2	90
Z7.283.3097.0*				
Z7.283.3127.0	11	IVB WKN10-11	107,2	100
Z7.283.3197.0*				
Z7.283.3227.0	12	IVB WKN10-12	117,2	110
Z7.283.3297.0*				

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	14.07.2021	Schmitt J.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T Z7.283.2227.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland

Type: IVB WKN10

Bennenung/Title: ISOLIERTER VERBINDUNGSSTEG
für WKN 10/U
Insulated jumper bar

01-QU-RD-32/21

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig