Data sheet del prodotto

Nr. Art. 07.313.1355.0

Piastrina di separazione TWFN 16/35



Nr. Art.	07.313.1355.0
EAN	4015573876248
Quantità per ordine	10 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Colore	grigio
Tipo di piastrina di chiusura	No
Esecuzione piastrina intermedia	sì
Spessore	1,5 mm
Snap in	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0

Disegno tecnico





Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile - Nr. part number	Farbe colour	Typ type
07.313.1355.0	grau ähnl./grey sim. RAL 7032	TWFN 16/35
07.313.1355.6	blau ähnl./blue sim. RAL 5012	TWFN 16/35 BLAU
07.313.1355.7	grün ähnl./green sim. RAL 6017	TWFN 16/35 GRÜN

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TGM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material	2008	Tag/Date	Name
PA 66/6 UL 94 V-0	gezeichnet drawn	07.08.	Schmitt J.
Farbe: siehe Tabelle / colour: see chart	geprüft checked	-	-
Maßstab/Scale 2:1	Normgeprüft Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 07.313.1355.0 01K — Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. 5687 mm³ Ofl./Surf. 8175 mm² Ersatz für/Replacement for: -

wieland — Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title: TRENNWAND
WKFN 16/...
PARTITION

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet | Änderung/Revision

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

OU-PEM-08/91

07313355001K_4 CADW1042 Schmitt 2008-08-08T10:29:18 1.000