Data sheet del prodotto

Nr. Art. 07.313.0555.0

# Piastrina di separazione TWFN 6/35




| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 07.313.0555.0 |
| EAN | 4015573876125 |
| Quantità per ordine | 10 Pezzo |


## Certificati/Approvazioni

## Dati tecnici

**Generale**

| | |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Tipo di piastrina di chiusura | No |
| Esecuzione piastrina intermedia | sì |
| Spessore | 1,5 mm |
| Snap in | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Lunghezza | 74,4 mm |

Disegno tecnico




| Teile - Nr. part number | Farbe colour | Typ type |
|---|---|---|
| 07.313.0555.0 | grau ähnl./grey sim. RAL 7032 | TWFN 6/35 |
| 07.313.0555.6 | blau ähnl./blue sim. RAL 5012 | TWFN 6/35 BLAU |
| 07.313.0555.7 | grün ähnl./green sim. RAL 6017 | TWFN 6/35 GRÜN |

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TGM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material: PA 66/6 UL 94 V-0
Farbe: siehe Tabelle / colour: see chart

Maßstab/Scale: 2:1

Vol. 4333 mm³ Ofl./Surf. 6200 mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| 2005 | | |
| gezeichnet / drawn | 06.12. | Schober |
| geprüft / checked | - | - |
| Normgeprüft / Stand. check | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 07.313.0555.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title
TRENNWAND
WKFN 6/...
PARTITION

Index / Datum / Blatt / Date / Sheet
Änderung/Revision

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Æ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.