Data sheet del prodotto

Nr. Art. Z7.280.3227.0

Ponte di collegamento isolato IVBWK 2,5 -12



Nr. Art.	Z7.280.3227.0
EAN	4015573155923
Quantità per ordine	10 Pezzo

Certificati/Approvazioni

ATEX


Dati tecnici


Generale

Colore	giallo
Passo	5 mm
Numero di morsetti con ponti di parallelo	12
Tipo di montaggio	Avvitabile
Isolato	sì
Esecuzione	Ponte di parallelo

Disegno tecnico

4-polige Ausführung
4 poles variant





These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr. part nr.	Pol-zahl poles	L	l	Typ type
Z7.280.2227.0	2	8,9	5	IVB WK 2,5-2
Z7.280.2327.0	3	13,9	10	IVB WK 2,5-3
Z7.280.2427.0	4	18,9	15	IVB WK 2,5-4
Z7.280.2527.0	5	23,9	20	IVB WK 2,5-5
Z7.280.2627.0	6	28,9	25	IVB WK 2,5-6
Z7.280.2727.0	7	33,9	30	IVB WK 2,5-7
Z7.280.2827.0	8	38,9	35	IVB WK 2,5-8
Z7.280.2927.0	9	43,9	40	IVB WK 2,5-9
Z7.280.3027.0	10	48,9	45	IVB WK 2,5-10
Z7.280.3127.0	11	53,9	50	IVB WK 2,5-11
Z7.280.3227.0	12	58,9	55	IVB WK 2,5-12

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: %

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2002		
gezeichnet drawn	07.03.	Treschan
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: Z7.280.2227.0 01K | Index: a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: IVB WK 2,5-...

Benennung/Title: VERBINDUNGSSTEG

juper bar

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	04.10.2007/

Änderung/Revision

QU-PEM-08/91

Z7280222701K_4 CADW1042 Schmitt 2007-10-05T10:01:32 1.000