
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 56.704.9255.0

Conduttore di protezione WKFN 4 E/SL/35



Nr. Art.	56.704.9255.0
EAN	4015573767195
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	4 mm²
Colore	verde-giallo
Numero di piani	2
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passo	6 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione	sì
Tipo di montaggio	Guida DIN 35/7,5 mm
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Guida DIN 35/7,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	sì

Dati tecnici

Tensione nominale di tenuta	6 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	90,1 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a molla
Tipo di attacco 2	attacco a molla
Sezione minima cavo rigido	0,13 mm²

Massima sezione cavo rigido	6 mm²
Sezione minima cavo flessibile	0,13 mm²
Massima sezione cavo flessibile	4 mm²
Lunghezza di spelatura	11 mm


Dati tecnici UL/CSA


Sezione CSA	24-10 AWG


Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z7.261.1227.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 2	
Z7.261.1327.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 3	
Z7.261.1427.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 4	
Z7.261.1527.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 5	
Z7.261.1627.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 6	
Z7.261.1727.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 7	
Z7.261.1827.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 8	
Z7.261.1927.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 9	
Z7.261.2027.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 10	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.312.9655.0	Piastrina di chiusura APFN 4 E/35	
07.312.9655.7	Piastrina di chiusura APFN 4 E/35 GRUEN	
07.312.9755.0	Piastrina di separazione TWFN 4 E/35	
04.242.6053.0	Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 6 / 10	

Disegno tecnico







Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1
/	/	Maßstab 2:1	Werkstoff und Oberfläche: Farbe: grün/gelb colour: green/yellow	2004	Tag	Name	Zeichnung Nr. 56.704.9255.0 01K	Index
/	/			Entworfen	15.03.	Bauer F.		
/	/			Geprüft	-	-		
/	/	Vol. mm³	Oft. mm³	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -	
/	/							
/	/							
Buchstabe	Datum / Blatt							
Änderung								

wieland
Elektrische Verbindungen

Typ
WKFN 4
E/SL/35

Benennung
SCHUTZLEITERETAGENKLEMME
fasis Pro Federkraftausführung 4mm²
earth terminal with spring clamp connection

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

5670492550 01K_4 CADKON 20 Bauer 2004-03-15T14:48:15 1.000