Data sheet del prodotto

Nr. Art. 57.904.1155.0

Morsetto compenszione resistenza 9785U/50 KOHM/ V0

Nr. Art.	57.904.1155.0
EAN	4015573605619
Quantità per ordine	50 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	2,5 mm²
Colore	grigio
Numero di piani	2
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passo	12 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN / Guida G
Morsetti componibili per installazioni elettriche	No
Tipo di modulo	Potenziometro
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Guida DIN / Guida G
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	No

Dati tecnici

Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	No
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	49 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a vite
Tipo di attacco 2	attacco a vite
Sezione minima cavo rigido	0,5 mm²
Massima sezione cavo rigido	2,5 mm²
Sezione minima cavo flessibile	0,5 mm²
Massima sezione cavo flessibile	2,5 mm²
Lunghezza di spelatura	9 mm
Coppia di serraggio conduttore	0,5 Nm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
07.253.0227.0	Ponte di collegamento VB 9786 2	
07.253.0327.0	Ponte di collegamento VB 9786 3	
07.253.0427.0	Ponte di collegamento VB 9786 4	
07.253.0527.0	Ponte di collegamento VB 9786 5	
07.253.0627.0	Ponte di collegamento VB 9786 6	