Data sheet del prodotto

Nr. Art. 07.313.0955.0

Piastrina di separazione TWFN 10/35



Nr. Art.	07.313.0955.0
EAN	4015573876187
Quantità per ordine	10 Pezzo


Certificati/Approvazioni


Dati tecnici

Generale

Colore	grigio
Tipo di piastrina di chiusura	No
Esecuzione piastrina intermedia	sì
Spessore	1,5 mm
Snap in	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Lunghezza	80,5 mm

Disegno tecnico





Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile - Nr. part number	Farbe colour	Typ type
07.313.0955.0	grau ähnl./grey sim. RAL 7032	TWFN 10/35
07.313.0955.6	blau ähnl./blue sim. RAL 5012	TWFN 10/35 BLAU
07.313.0955.7	grün ähnl./green sim. RAL 6017	TWFN 10/35 GRÜN

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach OU-TGM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document OU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material: PA 66/6 UL 94 V-0
Farbe: siehe Tabelle
colour: see chart

Maßstab/Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
2008		
gezeichnet drawn	07.08.	Schmitt J.
geprüft checked	-	-
Normgeprüft Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 07.313.0955.0 01K
Index:

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. 5230 mm³ Ofl./Surf. 7631 mm²

Ersatz für/Replacement for: -

Index / Datum / Blatt / Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title
TRENNWAND
WKFN 10/...
PARTITION

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Æ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

0731305550 01K_4 CADW1042 Schmitt 2008-08-05T10:28:56 1.000