Data sheet del prodotto

Nr. Art. 07.313.0055.0

Piastrina di chiusura APFN 2,5 D2/2/35



Nr. Art.	07.313.0055.0
EAN	4015573835177
Quantità per ordine	10 Pezzo


Certificati/Approvazioni


Dati tecnici


Generale

Colore	grigio
Tipo di piastrina di chiusura	sì
Esecuzione piastrina intermedia	No
Spessore	1,5 mm
Snap in	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Lunghezza	85,05 mm

Disegno tecnico







Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder der Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).						ja/yes ☒	Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!
Freitoleranz nach General tolerance	DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: First Use:	-
						Blatt: Sheet:	1 von of 1
/		Werkstoff/Material	2014	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
/			gezeichnet drawn	20.03.	Treschan	07.313.0055.0 01K	
/	Maßstab/Scale 2:1	Farbe: grau ähnl. RAL 7032 colour: grey similar RAL 7032	geprüft checked	-	-		
/			Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
/	Vol. mm³	Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				
/		wieland www.wieland-electric.com	Type APFN 2,5 TKM D2/2		Benennung/Title ABSCHLUSSPLATTE für/for WKFN 2,5 TKM 2/2/35 end plate		
Index / Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision						

07313005500IK_2 CADW3028 Treschan 2014-03-20T142308 1.000

QU-MEE-01/14 -