Data sheet del prodotto

Nr. Art. 57.504.9055.0

Conduttore di protezione WK 4 SL



Nr. Art.	57.504.9055.0
EAN	4015573458628
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

CAN-Ex ATEX SEV USA-Ex

Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	4 mm²
Colore	verde-giallo
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passo	6 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione	sì
Tipo di montaggio	TS35
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	TS35
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	sì

Dati tecnici

Tensione nominale	800 V
Tensione nominale di tenuta	8 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	No
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	51 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a vite
Tipo di attacco 2	attacco a vite

Sezione minima cavo rigido	0,5 mm²
Massima sezione cavo rigido	6 mm²
Sezione minima cavo flessibile	0,5 mm²
Massima sezione cavo flessibile	4 mm²
Lunghezza di spelatura	9 mm
Coppia di serraggio conduttore	0,5 Nm
Coppia di serraggio montaggio su guida	0.5

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	22-10 AWG
Sezione CSA	20-10 AWG

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.242.6053.0	Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 6 / 10	

Disegno tecnico

