Data sheet del prodotto

Nr. Art. G5.800.0023.7

Distributori MST20I5V 3P1 25 GEC7

METALYNX² Grado di protezione (IP) IP20, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Colore della codifica / inserto giallo, Codifica numero RAL/inserto portacontatti 1032, Privo di alogeni sì, Materiale della custodia Poliammide, Carico di infiammabilità 1,611 kWh/St, Materiale del contatto CuZn, Trattamento superficie Placcato argento, Grado di inquinamento 2, Tensione nominale di tenuta 4 kV, Lunghezza 162 mm, Altezza 38,4 mm, larghezza 150,6 mm

Nr. Art.	G5.800.0023.7
EAN	4049088247033
Quantità per ordine	16 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	giallo
Codifica numero RAL/inserto portacontatti	1032

Piombo

Modello	Distributore - H
Fusibile (6,3 x 25 mm)	
Caduta	
Numero poli di uscita	
Sezione delle uscite	
Terminazione dell'uscita aperta	
Lunghezza dell'uscita	
Lunghezza dell'estremità aperta	
Lunghezza spelatura estremità aperta	
Preparazione del terminale cavo	
Colore codifica	giallo (C7)
Tipo di circuito	
Sezione interna	2,5 mm²

Esecuzione

Numero di ingressi	1
Numero di uscite	3
Tipo di fissaggio	sì
Grado di protezione (IP)	IP20
Tipo di box di distribuzione	Distributore con funzioni di interruttore - H

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	1,611 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C

Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	162 mm
larghezza	150,6 mm
Altezza	38,4 mm