


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 57.904.5655.0

Morsetto portafusibile WK 4/THSI 5 LED 60U /V0



Nr. Art.	57.904.5655.0
EAN	4015573528321
Quantità per ordine	50 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	4 mm ²
Colore	grigio
Numero di piani	1
Larghezza/passso	8 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN / Guida G
Morsetti componibili per installazioni elettriche	No
Fusibile impiegato	Fusibile G 5x20 mm
Montageart	Guida DIN / Guida G
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	No

Dati tecnici

Corrente nominale	6,3 A
Tensione nominale	60 V
Tensione nominale di tenuta	8 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	No
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	77,2 mm



Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a vite
Tipo di attacco 2	attacco a vite
Sezione minima cavo rigido	0,5 mm ²

Massima sezione cavo rigido	6 mm ²
Sezione minima cavo flessibile	0,5 mm ²
Massima sezione cavo flessibile	4 mm ²
Lunghezza di spelatura	8 mm
Coppia di serraggio conduttore	0,5 Nm

Dati tecnici UL/CSA


Sezione UL	22-10 AWG
Tensione UL	60 V
Factory wiring di corrente	15 A
Field wiring di corrente	15 A
Sezione CSA	22-10 AWG
Tensione CSA	60 V
Corrente CSA	6,3 A



Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

G-Schiene EN 60715-G 32
g-rail EN 60715-G 32

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile.-Nr./part-nr.	Farbe/colour	Typ/type
57.904.5355.0	grau/grey	WK4/THS15...U
57.904.5455.0	grau/grey	WK4/THS15 LED 12 U
57.904.5555.0	grau/grey	WK4/THS15 LED 24 U
57.904.5655.0	grau/grey	WK4/THS15 LED 60 U
57.904.5755.0	grau/grey	WK4/THS15 GL 250 U
57.904.5855.0	grau/grey	WK4/THS15 GL 500 U

Freitoleranz nach DIN -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -			Bl.: 1 von 1		
	/	Maßstab		2003	Tag	Name		Zeichnung Nr.		Index	
	/	2:1		Entworfen	22.04.	Lunz S.	T	57.904.5355.0 01K			
	/			Geprüft	-	-					
	/			Normgepr.	-	-					
	/						Ersatz für: -				
	/		wieland	Typ siehe Tabelle	Benennung						
	/				SICHERUNGSKLEMME						
	/			fuse terminal							
Buchstabe	Datum / Blatt										
Änderung											