Ficha técnica de producto

Artículo Nº 06.562.4353.0


Cable end cap GESIS NRG 5+2





Artículo Nº	06.562.4353.0
EAN	4049088357503
Unidad de embalaje	10 Pieza (s)


Certificaciones / Homologaciones

Dibujo técnico










Leitungsende nach BA001023 vorbereitet
prepare the cable end acc. to BA001023

1:2



Technische Daten / Technical data	
Bemessungsspannung Netz Rated voltage	250 / 400 V
Bemessungsspannung Bus Rated voltage bus	50 V
Bemessungsstrom Rated current	20 A
Schutzklasse Protection class	I
Schutzart Protection type	IP40
Verschmutzungsgrad Pollution degree	3

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material: PA 66 nature

Maßstab / Scale: 1:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	28.05.2018	Schiller
geprüft checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 06.562.4353.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type

Bennenung/Title: Endstueck 5+2-Polig
für Flachleitung
end cap 5+2-pin for cable

wieland
www.wieland-electric.com

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für externe Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.