Ficha técnica de producto

Artículo Nº 92.050.1553.1

Adaptador de cable plano GST18I5A S1 F7 SW



Artículo Nº	92.050.1553.1
EAN	4049088287046
Unidad de embalaje	5 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Grado de protección (IP)	IP40
Codificación mecánica	Sí
Codificación del polo	3, N, PE, 2, 1
Color de codificación	Negro
Color de la carcasa	Blanco
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)

Datos de conexión

Sección del conductor rígido mm² máx.	6 mm²
Sección del conductor rígido mm² mín.	2,5 mm²
Sección del conductor semirígido mm² máx.	4 mm²
Sección del conductor semirígido mm² mín.	2,5 mm²
Tipo de terminación (cable redondo)	conexión por tornillo
Desforrado de manguera	100 mm
Desforrado del conductor	8 mm

Tipo

Tipo	Alimentación central

Material

Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,754 kWh/St


Dimensiones


Longitud	108,5 mm
Anchura	61 mm
Altura	47,6 mm


Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
06.502.5910.0	Destornillador TX 10x50	
06.502.6000.0	Destornillador TX10	
99.681.0000.0	Maleta de muestras GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	

Dibujo técnico







M/scale 1:2

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. / Passing on as well as the reproduction of this document, and utilization and communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).	ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed
1.Verwendung: First Use: -	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

	/		Werkstoff/Material		2015	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. 92.050.1553.1 01K	Index a
	/		Farbe/colour: schwarz/black		gezeichnet drawn	21.1.	Ritter		
	/	Maßstab/Scale 1:1			geprüft checked	-	-		
	/				Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
	/	Vol. mm³	Ofl./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -				
	/				Type	Benennung/Title			
a	13.05.2015/	wieland www.wieland-electric.com			GST18I5A SI F7 SW	ANSCHLUSSDOSE junction box 5-po. f. Flachbandleitung/5 pole f. flat conductor			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet								
Änderung/Revision									