Ficha técnica de producto

Artículo Nº 93.421.5453.0

Adaptador de cable plano BST14I2I B1HZB GN01



Artículo Nº	93.421.5453.0
EAN	4049088357190
Unidad de embalaje	5 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	3 A
Grado de protección (IP)	IP20
Codificación mecánica	Sí
Marcaje de polos	1+, 2-
Color de codificación	Verde
Color de la carcasa	Negro
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo manual)


Tipo


Tipo	Adaptador cable plano

Material

Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,103 kWh

Dibujo técnico







Auslieferungszustand
delivery

Grundplatte und Abdeckung
am ISO-Teil verrastet

base plate and cover
at ISO-part locked





montierter Zustand
asssembled state

M 1:2

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions

With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its conents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/	Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
	/		gezeichnet drawn	16.03.2016	Lunz S.	93.421.5453.0 13K	a
	/	Maßstab / Scale 1:1	geprüft checked				
	/		Normgepr. Stand. check			Maße in mm / Dimensions are in mm	
	/	Vol. mm³ Oft./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:				
	/		Type	Bennenung/Title			
a	16.03.2018 /	wieland www.wieland-electric.com		BUCHSENTEIL			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet			gesisNRG KNX			
Änderung / Revision							