

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 25.332.4153.0

Pin strip PCB 8113 S / 11 W OB



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Nr. Art.            | 25.332.4153.0 |
| EAN                 | 4015573187139 |
| Quantità per ordine | 50 Pezzo      |

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

#### Generale

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Passo                                    | 5 mm              |
| Tipo di attacco                          | Attacco a saldare |
| Processo a saldare                       | Saldatura a onda  |
| Imballo                                  | Scatola           |
| Numero di poli                           | 11                |
| Numero di piani                          | 1                 |
| Presa di prova integrata                 | No                |
| Piastrina di isolamento                  | No                |
| Camme di fissaggio                       | No                |
| Siglatura                                | No                |
| Fissaggio                                | senza             |
| Direzione di inserzione rispetto al c.s. | 180°              |

#### Dati tecnici

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Corrente nominale              | 12 A   |
| Categoria di sovratensione I   | 1000 V |
| Categoria di sovratensione II  | 400 V  |
| Categoria di sovratensione III | 250 V  |
| Tensione nominale di tenuta    | 4 kV   |

#### Dati tecnici UL/CSA

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Tensione UL                | 300 V |
| Field wiring di corrente   | 15 A  |
| Factory wiring di corrente | 15 A  |
| Tensione CSA               | 300 V |
| Corrente CSA               | 15 A  |

**Altro**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Tipo di materiale isolante    | Termoplastico |
| Colore                        | grigio        |
| Altezza                       | 8,4 mm        |
| Lunghezza                     | 56,4 mm       |
| Profondità                    | 12 mm         |
| Materiale contatto base       | CuZn          |
| Materiale contatto superficie | Sn            |

**Montaggio**

| Nr. Art.      | Tipo                           | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|-------------|
| 25.220.4153.0 | Pres a PCB 8113 B / 11 TOP OB  |             |
| 25.220.1153.0 | Pres a PCB 8113 B / 11 TOP     |             |
| 01.060.4153.0 | Pres a PCB 8113 BK / 11 OB     |             |
| 01.060.1153.0 | Pres a PCB 8113 BK / 11        |             |
| 25.320.4153.0 | Pres a PCB 8113 B / 11 OB      |             |
| 25.325.4153.0 | Pres a PCB 8113 B / 11 VR OB   |             |
| 25.325.1153.0 | Pres a PCB 8113 B / 11 VR      |             |
| 25.326.4153.0 | Pres a PCB 8113 B / 11 VL OB   |             |
| 25.326.1153.0 | Pres a PCB 8113 B / 11 VL      |             |
| 25.820.4153.0 | Pres a PCB 8113 BFK /11 TOP OB |             |
| 25.820.1153.0 | Pres a PCB 8113 BFK /11 TOP    |             |

