Ficha técnica de producto

Artículo Nº 93.420.5453.0

Adaptador de cable plano BST14I2A SI



Artículo Nº	93.420.5453.0
EAN	4049088357183
Unidad de embalaje	5 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	3 A
Grado de protección (IP)	IP20
Codificación mecánica	Sí
Marcaje de polos	1+, 2-
Color de codificación	Verde
Color de la carcasa	Negro
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)

Datos de conexión

Sección del conductor rígido mm² máx.	1,5 mm²
Sección del conductor rígido mm² mín.	0,5 mm²
Sección del conductor semirígido mm² máx.	1,5 mm²
Sección del conductor semirígido mm² mín.	0,5 mm²
Tipo de terminación (cable redondo)	conexión por tornillo
Desforrado de manguera	25 mm
Desforrado del conductor	8 mm


Tipo


Tipo	Alimentación central


Material


Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,095 kWh/St

Dibujo técnico










Auslieferungszustand
/delivery status



These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Weitere Daten diehe KATALOG oder eKATALOG
/additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electirc.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	25.03.2024	Göhl M.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 93.420.5453.0 13K

Index:

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

wieland

Type: BST1412 ASI

Benennung/Title: ANSCHLUSSDOSE
/junction box
gesisNRG KNX

Index | Datum / Blatt
Date / Sheet

Änderung / Revision

2024-03-25 08:38:23 1.000

01-QU-RD-32/21