

Data sheet del prodotto

Nr. Art. R1.190.0030.0

Modulo digitale PLC I/U SP-SDIO84-P1-K-A DC 24V

samosPRO, modulo IO con 8 ingressi/4 uscite semiconduttore, morsetti a vite estraibili



Nr. Art.	R1.190.0030.0
EAN	4046521309617
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

SIL sec. IEC 61508	3
Ingressi/uscite configurabili	si

Dati di connessione

Tipo di connessione elettrica	attacco a vite
-------------------------------	----------------

Circuito di uscita

Numero di uscite	4
Corrente di uscita	2 A
Protezione contro il corto circuito, uscite	si
Tipo di uscita digitale	Transistor
Tensione min. ammessa in uscita	16,8 V
Max. tensione ammessa in uscita	30 V

Altro

Adatto per funzioni di sicurezza	si
Tipo di tensione dell'alimentazione	DC
Tipo di tensione in ingresso	

Circuito di controllo

Numero di ingressi	8
Corrente in ingresso al segnale "1"	8 mA
Tensione ammessa in ingresso	30 V

Circuito di alimentazione

Nennspannung DC	24 V
Tensione di alimentazione min. a DC	16,8 V

Max. tensione di alimentazione con DC	30 V
---------------------------------------	------

Dimensioni

Profondità	121 mm
larghezza	22,5 mm
Altezza	96,5 mm




Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
99.208.9999.9	Presa PCB SAFETY SCHRAUBKL.SET	
99.209.9999.9	Set di prese a innesto SAFETY PUSH IN SET	
R1.190.1010.0	samosPRO SP-CABLE-USB1	Cavo di collegamento samosPRO USB per SP-COP, 1,8 m
56.202.8055.0	Morsetto per sensore WTP 1,5 I/O-3	

Qu - PEE 12/92

Ⓐ

Teile Nr. / Part No.
R1.190.0030.0
R1.190.0050.0
R1.190.1050.0



Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
ja/yes ☐ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:	
		Werkstoff/ Material		Zeichnung Nr./ Drawing No.	
		2009 Tag/ Date		Name	
		gezeichnet drawn		03.12. Viernekäs	
		geprüft checked			
		Normgepr. Stand. check			
		Datei/ File: 031861_A01K_R1.190.0030.0.DCD		Ersatz für/ Replacement for:	
		Maßstab/Scale		Maße in mm/Dimensions are in mm	
		Datei/ File: 031861_A01K_R1.190.0030.0.DCD		Ersatz für/ Replacement for:	
Ⓐ 19.06.17		wieland www.wieland-electric.com		Type	
Index Datum/ Blatt Date/ Sheet				Benennung/ Title	
Änderung/ Revision				Teilespezifikation / Component specification	
				samos PRO Schraubklemme steckbar samos PRO plug-in pcb terminal	