Data sheet del prodotto

Nr. Art. 93.421.5453.0

Adattatore per cavo piatto BST14I2I B1HZB GN01



Nr. Art.	93.421.5453.0
EAN	4049088357190
Quantità per ordine	5 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	3 A
Grado di protezione (IP)	IP20
Codifica meccanica	sì
Marcatura dei poli	1+, 2-
Colore della codifica / inserto	verde
Colore della custodia	Nero
Bloccabile	


Esecuzione


Esecuzione	Prelievo

Materiale

Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Classe di infiammabilità	0,103 kWh

Disegno tecnico







Auslieferungszustand
delivery

Grundplatte und Abdeckung
am ISO-Teil verrastet

base plate and cover
at ISO-part locked





montierter Zustand
asssembled state

M 1:2

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions

With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its conents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	16.03.2016	Lunz S.
geprüft / checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 93.421.5453.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type:

Bennenung/Title: BUCHSENTEIL
gesisNRG KNX

Index	Datum / Blatt / Date / Sheet	Änderung / Revision
a.	16.03.2018 /	

wieland
www.wieland-electric.com