Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.051.5453.1

Adattatore per cavo piatto GST18I5I B1H F7V SW



Nr. Art.	92.051.5453.1
EAN	4049088287060
Quantità per ordine	5 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Grado di protezione (IP)	IP40
Codifica meccanica	Codice 1
Marcatura del polo	3, N, PE, 2, 1
Colore della codifica / inserto	Nero
Colore della custodia	Nero
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)

Esecuzione

Esecuzione	Prelievo

Materiale

Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,589 kWh/St


Dimensioni

Lunghezza	89,5 mm
larghezza	61 mm
Altezza	37,2 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	Coperchio di protezione GST18I5 BUCHSEN	
06.502.5810.0	Punta per cacciavite TX 10x25	
06.502.6000.0	Cacciavite TX10	
99.681.0000.0	Valigetta campionatura GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	

Disegno tecnico



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/		Werkstoff/Material	2015	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/		Farbe/colour:	gezeichnet drawn	21.1.	Ritter	92.051.5453.1 01K	a
	/	Maßstab/Scale	schwarz/black	geprüft checked	-	-		
	/	1:1		Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
	/	Vol. mm³	Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				
	/			Type	Benennung/Title			
a	13.05.2015/	wieland		GST18151	BUCHSENTEIL_5P			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	www.wieland-electric.com		B1H SW	female connector			
Änderung/Revision					für Flachbandleitung/ for flat conductor			