Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.031.5453.1

Adattatore per cavo piatto GST18I3I B1H F7V SW



Nr. Art.	92.031.5453.1
EAN	4049088287039
Quantità per ordine	5 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Grado di protezione (IP)	IP40
Codifica meccanica	Codice 1
Marcatura del polo	L, N, PE
Colore della codifica / inserto	Nero
Colore della custodia	Nero
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)

Esecuzione

Esecuzione	Prelievo
Selezione di fase	L1-L3

Materiale

Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,594 kWh/St

Dimensioni


Lunghezza	89,5 mm
larghezza	61 mm
Altezza	42,8 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.561.3653.0	Coperchio di protezione GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Coperchio di protezione GST18I3VS B SW	

05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
06.502.5810.0	Punta per cacciavite TX 10x25	
06.502.6000.0	Cacciavite TX10	
99.681.0000.0	Valigetta campionatura GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	

Disegno tecnico



Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/		Werkstoff/Material	2015	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/		Farbe/colour:	gezeichnet drawn	21.01.	Ritter	92.031.5453.1 01K	a
	/	Maßstab/Scale	schwarz/black	geprüft checked	-	-		
	/	1:1		Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
	/	Vol. mm³	Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				
	/			Type	Benennung/Title			
a	13.05.2015/	wieland		GST18131	BUCHSENTEIL_PARALLEL			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	www.wieland-electric.com		B1H SW	3-polig für Flachbandleitung female connector, 3 pole for flat cable			
Änderung/Revision								

920315453101K_2 CADW3034 HoffmannT 2015-05-13T10:40:03 1.000

3 QU-MEE-01/14 -