
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 78.019.0253.0

Conector modular FLE STC 2 05



Artículo Nº	78.019.0253.0
EAN	4049088253072
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Tipo	Conectores macho
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Grado de polución	3
Versión modular	Sí
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	70 °C

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por crimpado
Número de polos	1
Con protección del cableado	No

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor mín. cable flexible	0,14 mm²
Sección del conductor máx. cable flexible	2,5 mm²

Tipo

Con carcasa	No

Pines de crimpar


Material del contacto	Ver contactos
Superfície	Ver contactos


Datos técnicos DIN EN 61984


Tensión nominal	50 V
Corriente nominal	10 A

Tensión de cortocircuito	0,8 kV

Dibujo técnico







Zubehör/accessories:
Z5.566.6056.0
05.544.41-4529.7
05.544.41-4529.8

78.019.0253.0	FLE STC 2 05		X
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale 2:1

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2014		
gezeichnet drawn	13.03.	Duetsch
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. 78.019.0253.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index / Datum / Blatt Date / Sheet / Änderung/Revision

wieland www.wieland-electric.com

Type

Benennung/Title MODULAR INSERTS MODULEINSATZ Steckerteil/male connector

UU-MEE-08/91c

78019025301 3K_2 CADW3027 Duetsch 2014-03-13T06:56:17 1.000

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
Mit -K- gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit -K- gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.