

# Data sheet del prodotto

Nr. Art. 27.334.0553.0

Pin strip PCB 8113 SEG / 5 / 10 G OB



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Nr. Art.            | 27.334.0553.0 |
| EAN                 | 4015573660878 |
| Quantità per ordine | 50 Pezzo      |

## Approvazioni



## Dati tecnici

### Generale

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Passo                                    | 5 mm             |
| Processo a saldare                       | Saldatura a onda |
| Imballo                                  | Scatola          |
| Numero di poli                           | 10               |
| Numero di piani                          | 2                |
| Siglatura                                | No               |
| Fissaggio                                | senza            |
| Direzione di inserzione rispetto al c.s. | 90°              |

### Dati tecnici

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Corrente nominale              | 10 A  |
| Categoria di sovratensione I   | 400 V |
| Categoria di sovratensione II  | 400 V |
| Categoria di sovratensione III | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta    | 4 kV  |

### Dati tecnici UL/CSA

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Tensione UL                | 300 V |
| Field wiring di corrente   | 10 A  |
| Factory wiring di corrente | 10 A  |
| Tensione CSA               | 300 V |
| Corrente CSA               | 10 A  |

### Altro

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| Colore                     | grigio        |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Altezza                       | 22 mm   |
| Lunghezza                     | 27 mm   |
| Profondità                    | 28,5 mm |
| Materiale contatto base       | CuSn    |
| Materiale contatto superficie | Sn      |

#### Montaggio

| Nr. Art.      | Tipo                           | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|-------------|
| 25.220.3553.0 | Pres a PCB 8113 B / 5 TOP OB   |             |
| 25.220.0553.0 | Pres a PCB 8113 B / 5 TOP      |             |
| 01.060.3553.0 | Pres a PCB 8113 BK / 5 OB      |             |
| 01.060.0553.0 | Pres a PCB 8113 BK / 5         |             |
| 25.320.3553.0 | Pres a PCB 8113 B / 5 OB       |             |
| 25.320.0553.0 | Pres a PCB 8113 B / 5          |             |
| 25.325.3553.0 | Pres a PCB 8113 B / 5 VR OB    |             |
| 25.325.0553.0 | Pres a PCB 8113 B / 5 VR       |             |
| 25.326.3553.0 | Pres a PCB 8113 B / 5 VL OB    |             |
| 25.326.0553.0 | Pres a PCB 8113 B / 5 VL       |             |
| 25.820.3553.0 | Pres a PCB 8113 BFK / 5 TOP OB |             |
| 25.820.0553.0 | Pres a PCB 8113 BFK / 5 TOP    |             |

