

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 71.333.2435.1

Base BAS GUT GO 24 M25 A1



Artículo Nº	71.333.2435.1
EAN	4015573621916
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones




Datos técnicos

Datos generales

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	Otros
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo

Tamaño DIN	24
modelo de la envolvente	Bases cerradas
Mecanismo de cierre	Garra de cierre
Entrada de cable	Inferior
Tipo de cable	Rosca
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Métrica de la rosca	25
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	144 mm
Anchura	57 mm
Altura	57 mm



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Bohrbild
/Cut out

71.333.2435.1	BAS GUT GO 24 M25 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
71.333.2435.0	BAS GUT GO 24 M25 A 0	Kabelverschraubung(KV).IP54 montiert /Cable gland(CG).IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der- gestellt/ drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Toleranzierung Size ISO 14205 ② / Tolerance system Size ISO 14205 ② (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UI-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UI-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
/			Werkstoff/Material		2013	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. T 71.333.2435.0 13K	Index
/			Aluminium		gezeichnet drawn	26.06.	Treschan		
/			beschichtet/coated		geprüft checked	-	-		
/			Maßstab/Scale		Normung Stand. check	-	-		
/		1:2	grau/grey		Maße in mm/Dimensions are in mm				
/		Vol.	mm		Öft./Surf.		mm		Ersatz für/Replacement for: -
/					Type		Benennung/Title		
/					revos		GEHAEUSEUNTERTEIL		
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		BASIS		Baugröße 24-Kabelabgang 1xM25 unten Housing size 24-cable outlet 1xM25 below			
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen							