Data sheet del prodotto

Nr. Art. G5.441.0203.4

Cavo preconfezionato MST20I4KC-S 25 020TRC4

METALYNX² Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo Tubo metallico 16mm, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 2 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Rosso

Nr. Art.	G5.441.0203.4
EAN	4049088258756
Quantità per ordine	15 Pezzo

Certificati/Approvazioni

c UL us LISTED

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 4
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Rosso
Marcatura del polo	2, N, PE, 1
Colore della custodia con serracavo	Nero

Piombo

Modello	Tubo metallico 16mm
Funzionamento interno	Conduttore singolo senza alogeni
Conduttori singoli	H07Z-R
Colore codifica	rosso (C4)

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	2,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP20
Lunghezza di spelatura	10 mm
Lunghezza sguainatura	200 mm
Preparazione del terminale cavo	stagnato
Tipo di cavo	Tubo metallico 16mm
Tipo di cavo	Spina - terminale libero
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Terminale libero
Esecuzione lato 2	Connettore MST20i4

Dimensioni

Lunghezza totale	2 m