

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.354.1635.0

Custodia mobile BAS GOT GC 16 M32 A0



Nr. Art.	70.354.1635.0
EAN	4015573650909
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni




Dati tecnici

Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	16
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	sopra
Tipo di imbocco cavo	Pressacavo
Con pressacavo	sì
Dimensione filettatura M	32
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	94 mm
larghezza	56 mm
Altezza	60 mm



.5



Tolerierung Size ISO 12405 ① / Tolerance system Size ISO 12405 ① (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UI-T04-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UI-T04-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) is to be declared.					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
	/		Werkstoff/Material	2013	Tsg./Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 70.352.1635.0 13K	Index
	/		Aluminium	gezeichnet drawn	21.08.	Ireschan			
	/		beschichtet / coated	geprüft checked	-	-			
	/		grau / grey	Normen- Stand. check	-	-			
	/		Maßstab/Scale 1:2	Maße in mm/Dimensions are in mm					
	/	Vol.	mm Opt./Surf.		mm		Ersatz für/Replacement for: -		
	/		Type		Benennung/Title				
	/		revos		GEHÄUSEBEREITL				
	/		BASIC		Baugröße 16-Kabelabgang oben-M25/M32 Hood size 16-cable outlet top-M25/M32				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet		Elektrische Verbindungen						
Änderung/Revision									

U3521635013K_2	CADW3028	Treschan	2013-09-20T09:11:08	1.000
----------------	----------	----------	---------------------	-------