Ficha técnica de producto

Artículo Nº 07.409.7256.0

Tapa BAS AD DA 16



Artículo Nº	07.409.7256.0
EAN	4015573116825
Unidad de embalaje	10 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos


Datos generales


Grado de protección (IP)	IP65
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Material de la carcasa	Plástico
Superfície	Sin tratar
Color	Gris
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C


Tipo


Tamaño DIN	16
Bloqueo	No
Mecanismo de cierre	Cierre doble
Material palanca de cierre	Sin
Tapa de sujeción	No
con sellado	No
Con cable de sujeción	No
con anillo	No
Con terminal tipo ring	No

Dibujo técnico









Iso
M 1:1

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With ℄ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit ℄ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
free from substances which inhibit adhesion

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TGM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: / First Use: -

Blatt/Sheet: 1 von/of 1

	/	Werkstoff/Material	2004	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/	Farbe: silbergrau	gezeichnet/drawn	19.04.	Hoffmann	07.409.7256.0 01K	a
	/	color: silvergrey	geprüft/checked	-	-		
	/	Maßstab/Scale 1:1	Normgep. Stand./check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
	/	Vol. mm³	Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -			
a	10.02.2010/	wieland Elektrische Verbindungen	Type	Benennung/Title: DECKEL für revos Steckverbinder Gr. 16 PROT.COVER for revos-connector size 16			
Index	Datum / Blatt / Date / Sheet						
Änderung/Revision							

OU-PEM-08/91

07409725601K_4 G4DW2013 hoffmann 2010-02-10T11:04:59 1.000