Data sheet del prodotto

Nr. Art. G5.331.2006.1

Cavo preconfezionato MST32I3KCB- 60 200BLC1

METALYNX² Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 32 A, Tipo di cavo Tubo metallico 16mm, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 20 m, Sezione nominale conduttore 6 mm², Colore della codifica / inserto blu

Nr. Art.	G5.331.2006.1
EAN	4049088276446
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	32 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 1
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	blu
Marcatura del polo	L, N, PE
Colore della custodia con serracavo	Nero

Piombo

Modello	Tubo metallico 16mm
Funzionamento interno	Conduttore singolo senza alogeni
Conduttori singoli	H07Z-R
Colore codifica	Azzurro (C1)

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	6 mm²
Grado di protezione (IP)	IP20
Lunghezza di spelatura	10 mm
Lunghezza sguainatura	800 mm
Preparazione del terminale cavo	stagnato
Tipo di cavo	Tubo metallico 16mm
Tipo di cavo	Presa - terminale libero
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Connettore MST32i3
Esecuzione lato 2	Terminale libero

Dimensioni

Lunghezza totale	20 m