Ficha técnica de producto

Artículo Nº 05.506.5153.0

Tuerca M16



Artículo Nº	05.506.5153.0
EAN	4049088385438
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales


Dimensión de la rosca	16

Dibujo técnico

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig





Wieland Teilenummer part number	Gewinde Verschraubung thread type of fitting	Höhe height H mm max.	Verschraubung fitting SW1 mm	Außen-Ø A mm max.
05.506.5053.F	M12	5,0	18,0	21,0
05.506.5153.F	M16	5,0	22,0	26,0
05.506.5253.F	M20	6,0	26,0	29,0
05.506.5353.F	M25	6,0	32,0	35,0
05.506.5453.F	M32	7,0	41,0	46,1
05.506.5553.F	M40	7,0	50,0	55,3
05.506.5653.F	M50	8,0	60,0	66,1
05.506.5753.F	M63	8,0	75,0	82,5
05.506.5753.F	M63	8,0	75,0	82,5


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
Copy and dissemination of this document, as well as the utilization and communication of its contents to others without express authorization is prohibited. All rights reserved.

.F	Farbe colour	ähnl. RAL similar to RAL
0	lichtgrau/light grey	7035
1	schwarz/black	9005
3	silbergrau/silver grey	7001

Gewinde gemäß/thread according to	EN 60423
Material/material	PA 6 GF 30 UL94-HB

frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (Silikonfrei)/
free from substances that prevent paint adhesion (silicon free)

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com



Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	25.04.2017	Butterhof
geprüft / checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 05.506.5053.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Bennenung/Title

FLANSCHMUTTER

metrisch

Flange nut, metric

wieland
www.wieland-electric.com

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision

Butterhof_05_1506_5053_013K-AA-dwg1_sheet_1 CADW4038 Butterhof 2017-04-26T14:09:40 1.000

QU-MEE-01/14 a