
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 76.331.1035.0

Base BAS GUT GM 10HM25 50 A0



| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 76.331.1035.0 |
| EAN | 4015573844247 |
| Unidad de embalaje | 1 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Datos generales**


| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Color | Gris |
| Superfície | recubrimiento en polvo gris plata |
| Grado de protección (IP) | IP54 |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |

**Tipo**


| | |
|---|---|
| Tamaño DIN | 10 |
| | Bases cerradas |
| Mecanismo de cierre | Palanca de cierre |
| Entrada de cable | Lateral |
| Tipo de cable | tuerca del prensaestopas |
| Con prensaestopa para cable con rosca | Sí |
| Dimensión de la rosca | 25 |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Tapa abatible | No |
| Versión EMC | No |
| Longitud | 97 mm |
| Anchura | 58 mm |
| Altura | 72 mm |


Dibujo técnico


Ausführung .1
version .1




## Gezeichnete Ausführung .0/version .0




Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

| Teile-Nr. part-nr. | Typ type |
|---|---|
| 76.331.1035.0 | BAS GUT GM 10HM25 50 A0 |
| 76.331.1035.1 | BAS GUT GM 10HM25 50 A1 |

Freitoleranz nach -
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
1.Verwendung: -
Bl.: 1 von 1

Maßstab: x
Werkstoff und Oberfläche:
Vol. mm³ Mfl. mm²

| | Name | Tag |
|---|---|---|
| Entworfen | Duetsch T. | 12.08.2004 |
| Geprüft | - | - |
| Normgepr. | - | - |

Zeichnung Nr. T 76.331.1035.0 01K
Index
Ersatz für: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Benennung
GEHAEUSEUNTERTEIL
housing lower part
Größe 10 / size 10 1x M25

Buchstabe | Datum / Blatt
Änderung

OU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

76331035001K_4 CADKD27 duetsch 2004-10-11T09:23:07 1:000