Ficha técnica de producto

Artículo Nº 70.320.0628.0

Base BAS GUT GK 6 A



Artículo Nº	70.320.0628.0
EAN	4015573220027
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos


Datos generales


Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP54
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C


Tipo

Tamaño DIN	6
modelo de la envolvente	Bases abiertas
Mecanismo de cierre	Garra de cierre
Entrada de cable	Sin
Tipo de cable	Sin
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	80 mm
Anchura	43,5 mm
Altura	28,9 mm

Dibujo técnico








Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With ⊕ marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit ⊕ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

70.320.0628.0	BAS GUT GK 6 A
Bestellnummer /Order number	Typ /Type

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Bohrbild
/Cut out



Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance –

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: –

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material	2013	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Aluminium	gezeichnet drawn	10.06.	Duetsch	70.320.0628.0 13K	
beschichtet/coated	geprüft checked	-	-		
Maßstab/Scale 1:2	Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
grau/grey					

Vol. mm³ Oft./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 6 offen
OPEN HOUSING size 6

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision

70320006280136_2 CADW3028 Tresnon 2013-09-20T11:18:30 1.000

OU-PEM-08/91b