Data sheet del prodotto

Nr. Art. G5.341.0904.2

Cavo preconfezionato MST20I4KCB- 40 090TBC2

METALYNX² Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 25 A, Tipo di cavo Tubo metallico 16mm, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 9 m, Sezione nominale conduttore 4 mm², Colore della codifica / inserto Blu turchese

Nr. Art.	G5.341.0904.2
EAN	4049088219023
Quantità per ordine	4 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	25 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 2
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Blu turchese
Marcatura del polo	2, N, PE, 1
Colore della custodia con serracavo	Nero

Piombo

Modello	Tubo metallico 16mm
Funzionamento interno	Conduttore singolo senza alogeni
Conduttori singoli	H07Z-R
Colore codifica	Blu turchese (C2)

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	4 mm²
Grado di protezione (IP)	IP20
Lunghezza di spelatura	10 mm
Lunghezza sguainatura	800 mm
Preparazione del terminale cavo	stagnato
Tipo di cavo	Tubo metallico 16mm
Tipo di cavo	Presa - terminale libero
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Connettore MST25i4
Esecuzione lato 2	Terminale libero

Dimensioni

Lunghezza totale	9 m