Ficha técnica de producto

Artículo Nº 99.589.0000.7

Tapón para conectores hembra SW



Artículo Nº	99.589.0000.7
EAN	4049088494178
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos técnicos


Longitud	30 mm
Anchura	30 mm
Altura	17 mm
Color	Negro
Tipo de construcción	Tapón para 6-/7- polos
Opción de construcción	captive against loss, for female


Dibujo técnico


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use


Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig







1:2



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/	Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
	/		gezeichnet drawn	21.05.2018	Hollet F.	99.589.0000.7 13K	a
	/	Maßstab / Scale 1:1	geprüft checked				
	/		Normgeor. Stand. check			Maße in mm / Dimensions are in mm	
	/	Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:				
	/		Type	Bennenung/Title			
a	30.10.2018 /	wieland www.wieland-electric.com	RST20i6/7	VERSCHLUSS_FUER_BUCHSE			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet			mit Verlierschutz			
Änderung / Revision				Cap for female connector with protection against loss			