Data sheet del prodotto

Nr. Art. 91.020.1053.0

Distributori GST15I2V 2P1T W WS

gesis® MINI Distributore a T, senza possibilità di fissaggio, collegabile in cascata, Numero di poli 2, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Colore della codifica / inserto Bianco



Nr. Art.	91.020.1053.0
EAN	4049088225307
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 1
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Bianco
Marcatura del polo	L, N
Codifica numero RAL/inserto portacontatti	9016

Esecuzione

Numero di ingressi	1
Numero di uscite	2
Tipo di fissaggio	No
Grado di protezione (IP)	IP20
Tipo di box di distribuzione	Distributore a T

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,034 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	110 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	34,4 mm
larghezza	18,1 mm
Altezza	29,5 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
07.418.9153.1	Piastrina di supporto GST15 h-/H-VT	

Disegno tecnico

