Ficha técnica de producto

Artículo Nº 93.421.0553.1

Conector BST14I2F B1 ZR1 S MGN01

gesis® NV Conector, número de polos 2, Hembra, tipo de conexión conexión directa, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, diámetro del cable 5,5 - 6,5 mm, color de codificación Verde



Artículo Nº	93.421.0553.1
EAN	4015573442542
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	3 A
Tensión Asignada	50 V
Tensión de cortocircuito	0,8 kV
Capota	Sí
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Sí
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
Color de codificación	Verde
Marcaje de polos	1+, 2-
Color de la capota	Negro
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	6017

Datos de conexión

Diámetro del cable máx.	6,5 mm
Diámetro del cable mín.	5,5 mm
Sección del conductor rígido mm² máx.	0,75 mm²
Sección del conductor rígido mm² mín.	0,25 mm²
Terminaciones por polo	1
Desforrado de manguera	21 mm
Desforrado del conductor	9 mm

Tipo

Tipo	Hembra
Tipo de conexión	conexión directa
Grado de protección (IP)	IP20

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí

Material del contacto	CuBe
Carga calorífica	0,035 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superfície final	Dorado

Dimensiones

Longitud	47 mm
Anchura	15,2 mm
Altura	14,4 mm

Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción
93.422.0553.1	Conector BST14I2F S1 ZR1 S MGN01	gesis® NV Conector, número de polos 2, macho, tipo de conexión conexión directa, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, diámetro del cable 5,5 - 6,5 mm, color de codificación Verde
93.420.0653.0	Derivador BST14I2V 2P1T GN01	gesis® NV Distribuidor en T, sin opción de sujeción, número de polos 2, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, número de entradas 1, número de salidas 2, color de codificación Verde
93.422.0353.1	Conector de empotrar BST14I2F S1 R S GN01	gesis® NV Conector de empotrar, Cepo, Grosor de la carcasa: 0.5 - 1.5 mm, número de polos 2, tipo macho, tipo de conexión conexión directa, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, color de codificación Verde
93.422.0653.1	Conector de empotrar BST14I2L S1 GN01	gesis® NV Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, sin brida de fijación, número de polos 2, tipo macho, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, color de codificación Verde
94.425.1000.7	Cable de conexión BST14I2KFBS 50 10GN01	gesis® NV Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, tipo de cable FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 0,5 mm², color de codificación Verde
94.425.1003.7	Cable de conexión BST14I2KFB- 50 10GN01	gesis® NV Cable de conexión, Hembra - extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, tipo de cable FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 0,5 mm², color de codificación Verde
94.425.1004.7	Cable de conexión BST14I2KF-S 50 10GN01	gesis® NV Cable de conexión, Macho - terminal libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, tipo de cable FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 0,5 mm², color de codificación Verde

Dibujo técnico

