Data sheet del prodotto

Nr. Art. 94.425.1003.7

Cavo preconfezionato BST14I2KFB- 50 10GN01

gesis® NV Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Tipo di cavo FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 0,5 mm², Colore della codifica / inserto verde



Nr. Art.	94.425.1003.7
EAN	4015573459953
Quantità per ordine	100 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	3 A
Tensione nominale	50 V
Tensione nominale di tenuta	0,8 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	sì
Resistenza di contatto	34,6 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	verde
Marcatura dei poli	1+, 2-
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	0,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP20
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	21 mm
Preparazione del terminale cavo	spelatura
Tipo di cavo	FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8
Colore del cavo	verde
Diametro cavo max.	6,1 mm
Tipo di cavo	Presa - terminale libero
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Connettore BST14i2
Esecuzione lato 2	Terminale libero

Materiale

Trattamento superficie	Dorato
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	70 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Classe di infiammabilità	0,195 kWh/St
Classe fuoco	Eca

Dimensioni

Lunghezza totale	1 m